

## Einzelprüfstift Toleranzklasse 2, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	483941 4
GTIN	2050001056979
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl  $60 \pm 2$  HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

#### Hinweis:

Bei Bestellung den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, **0,35**.

### Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Gesamtlänge	83 mm
Prüflänge	63 mm
Nennmaß	1 - 2,99 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2
Härte	$60 \pm 2$ HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028260 20
	028240 20

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

---