



Lehrdorn mit Griff Genauigkeit $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	483950 0
GTIN	2050000963223
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. \emptyset -Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit \emptyset -Beschriftung.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten \emptyset** zusätzlich **angeben**, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24**.

Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Fehlergrenze	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nennmaß	0,06 - 0,09 mm
Toleranzklasse	1
Kalibrierung	L5
Produktart	Lehrdorn

Dienstleistungen

Kalibrierung Prüfstift maximaler \emptyset 20	028240 20
---	-----------

DAkS-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

028260 20