

**Präzisions-Nadelfeilen Satz 6-teilig, Gesamtlänge mm / Schweizer Hieb: 140/1****Bestelldaten**

Bestellnummer	527650 140/1
GTIN	613548181072
Artikelklasse	53B

**Beschreibung****Ausführung:**

Schweizer Präzisions-Nadelfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Hieblänge =  $\frac{1}{2}$  Feilenlänge. Hergestellt aus Spezialstahl für Präzisionsfeilen mit hoher Verschleißfestigkeit (65-66 HRC). Genau abgestimmte Formen, spezielle Hiebwinkel und große Auswahl an verschiedenen Hieben. Hohe Feilleistung.

**Schnellspannheft siehe Nr. 519700.**

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Inhalt:**

Je 1 Stück

Form 1; 3; 4; 5; 6; 10

**Lieferumfang:**

In Kunststofftasche.

**Hinweis:**

Siehe auch Habilis- Präzisionsfeilen Nr. 527050 – 527070.

**Technische Beschreibung**

Schweizer Hieb	1
Gesamtlänge	140 mm
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		

---

## Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2