

Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	483940 0
GTIN	2050001056887
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ± 2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, **0,35**.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	53 mm
Steigung	0,01 mm
Prüflänge	33 mm
Nennmaß	0,1 - 0,19 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Prüfstift maximaler Ø 20	028260 20
	028240 20

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20
