



## Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 200 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	527260 3
GTIN	613548046593
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schweizer Präzisions-Nadelfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Hieblänge =  $\frac{1}{2}$  Feilenlänge. Hergestellt aus Spezialstahl für Präzisionsfeilen mit hoher Verschleißfestigkeit (65-66 HRC). Genau abgestimmte Formen, spezielle Hiebwinkel und große Auswahl an verschiedenen Hieben. Hohe Feilleistung.

**Schnellspannheft siehe Nr. 519700.**

#### Norm:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Hinweis:

Siehe auch Habilis- Präzisionsfeilen Nr. 527050 – 527070.

### Technische Beschreibung

Formbeschreibung	halbrund
Querschnitt	6,3x2,0 mm
Gesamtlänge	200 mm
Feilflächen	2

Schweizer Hieb	0
entspricht Deutschem Hieb	2
Produktnamensattribut	SH 0 / DH 1
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		

## Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3