

## Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 1



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 483940 1      |
| GTIN          | 2050001056894 |
| Artikelklasse | 48A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl  $60 \pm 2$  HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

#### Hinweis:

Bei Bestellung den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, **0,35**.

### Technische Beschreibung

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Steigung       | 0,01 mm                 |
| Gesamtlänge    | 53 mm                   |
| Prüflänge      | 33 mm                   |
| Nennmaß        | 0,2 - 0,29 mm           |
| Kalibrierung   | L5                      |
| Norm           | DIN 2269                |
| Toleranzklasse | 1                       |
| Härte          | $60 \pm 2$ HRC          |
| Werkstoff      | legierter Werkzeugstahl |
| Produktart     | Prüfstift               |

### Dienstleistungen

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20 | 028240 20 |
|                                      | 028260 20 |

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

---