



## Lehrdorn-Satz Genauigkeit $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Typ: 9,5-10



### Bestelldaten

Bestellnummer	483955 9,5-10
GTIN	2050000962929
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift.  $\varnothing$ -Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit  $\varnothing$ -Beschriftung.

#### Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten  $\varnothing$**  zusätzlich **angeben**, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24**.

### Technische Beschreibung

Satzinhalt	50
Steigung	0,01 mm
Fehlergrenze	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nennmaß	9,51 - 10 mm
Toleranzklasse	1
Kalibrierung	S18
Produktart	Lehrdorn

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020890 50
KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020880 50