

Grenzlehrdorn H7, Nennmaß-Ø: 33mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484000 33 |
| GTIN | 4045197210982 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläpft.

Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**
- **Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.**
- **Lehren mit Zwischenmaßen und alle Ø mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|----------------|
| Toleranzfeld | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Qualität | 7 |
| Nennmaß | 33 mm |
| Lehrenart | Gutlehre |
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Lehrenart | Gutlehre |

| | |
|--------------|---------------|
| Kalibrierung | L6 |
| Produktart | Grenzlehrdorn |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |