

## Grenzlehrdorn H7, Nennmaß-Ø: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	484000 14
GTIN	4045197210814
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläpft.

Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**
- **Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.**
- **Lehren mit Zwischenmaßen und alle Ø mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.**

### Technische Beschreibung

Toleranzfeld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Qualität	7
Nennmaß	14 mm
Lehrenart	Gutlehre
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre

Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzlehrdorn

### Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028300 20
DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	028340 60