



Degussit®-Oxidkeramik Kleinstfeilen-Sortiment, 12-teilig



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 558940 |
| GTIN | 4045197407191 |
| Artikelklasse | 53D |

Beschreibung

Ausführung:

Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.

Verwendung:

Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen.

Lieferumfang:

Degussit® Kleinstfeilen-Sortiment mit 11 Feilen Nr. 558905 – 558925 und Form Halbrund, Form Ellipse, 1 Halter und 2 Fassungen.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Schleifmittel | Aluminiumoxid-Keramik |
| Anzahl Abziehfeilen | 11 |
| Produktart | Abziehfeile |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Alu Mg | geeignet |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 55 HRC | geeignet |
| Stahl < 60 HRC | geeignet |
| Stahl < 67 HRC | geeignet |
| Hartmetall (HM) | geeignet |
| INOX | geeignet |
| Ti | geeignet |
| GG(G) | geeignet |
| CuZn | geeignet |
| Kunststoff, GFK | geeignet |
| Stein | bedingt geeignet |
| Uni | geeignet |
| nass maximal | geeignet |
| trocken | bedingt geeignet |