



Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	529220 5
GTIN	4007220016794
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge dieser Nadelfeilen sind aus Spezialstahl geschmiedet und geschliffen. Die Diamantfeilen werden gleichmäßig mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut und galvanisch fixiert. Gleichmäßiger Diamantbesatz und die Härte des Diamants gewährleisten beste Feilergebnisse. **Gesamte Feilenlänge = 140 mm;** Diamantbelaglänge = 70 mm; Schaft-Ø = 3 mm.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Schnitt-, Stanz- und Presswerkzeugen aus **gehärtetem Stahl** oder **Hartmetall**. Außerdem zur Bearbeitung von **Glas, Keramik** usw. Mit **wenig Druck** feilen, insbesondere an Kanten. Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.

Körnung:

Universalkörnung (Standardfeile) **D 126**

Sonderzubehör:

Ein **Schnellspannheft** zu diesen Feilen finden Sie unter Nr. 519700.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	vierkant
Querschnitt mit Belegung	2,6×2,6 mm
Belaglänge	70 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Körnung	D126
inkl. Feilenheft	nein
Produktart	Nadelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		

Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3