



VALTITAN Präzisions-Nadelfeilen Satz 6-teilig, Gesamtlänge mm / Schweizer Hieb: 180/0



Bestelldaten

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 527660 180/0 |
| GTIN | 613548045770 |
| Artikelklasse | 53B |

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Nadelfeile mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Oberflächenhärte **1200 HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feilen mit Feilspänen, sodass das Reinigen mühelos durch leichtes Ausklopfen (auf Holz) möglich ist.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Lieferumfang:

In Kunststofftasche. Je 1 Feile Form flachstumpf, halbrund, rund, vierkant, dreikant und Barett.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------------------|
| Gesamtlänge | 180 mm |
| Schweizer Hieb | 0 |
| Produktart | Präzisions-Nadelfeile |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 55 HRC | geeignet |
| Stahl < 60 HRC | geeignet |
| Stahl < 67 HRC | geeignet |
| INOX | geeignet |
| Ti | geeignet |
| GG(G) | geeignet |
| CuZn | geeignet |
| Kunststoff, GFK | geeignet |
| Holz | geeignet |
| Uni | geeignet |

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3 | 519700 3 |
| Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2 | 519700 2 |