



Diamant-Handyfeile, 215 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	529150 3
GTIN	4007220017319
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Entsprechend Nadelfeilen Nr. 529220, jedoch aus Rohlingen ähnlich den Habilis-Feilen Nr. 527060 gefertigt (verstärkter Querschnitt, kräftige geschmiedete Angel); ca. **3fache Belagfläche** gegenüber Nadelfeilen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von **gehärteten bzw. vergüteten Stählen, Hartmetall, Glas, Keramik** und **faserverstärkten Kunststoffen**. Mit **wenig Druck** feilen, insbesondere an Kanten! Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.

Technische Beschreibung

Querschnitt mit Belegung	12,5×3,8 mm
Formbeschreibung	halbrund
Belaglänge	100 mm
Gesamtlänge	215 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Körnung	D126
inkl. Feilenheft	nein
Feilenheft erforderlich	nein
Produktart	Handyfeile

