


**Diamant-Nadelfeilen-Satz, 5-teilig, 140 mm, Körnung: D91µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529300 D91
GTIN	4007220017371
Artikelklasse	53B

Beschreibung**Ausführung:**

Die Rohlinge dieser Nadelfeilen sind aus Spezialstahl geschmiedet und geschliffen. Die Diamantfeilen werden gleichmäßig mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut und galvanisch fixiert. Gleichmäßiger Diamantbesatz und die Härte des Diamants gewährleisten beste Feilergebnisse. **Gesamte Feilenlänge = 140 mm**; Diamantbelaglänge = 70 mm; Schaft-Ø = 3 mm.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Schnitt-, Stanz- und Presswerkzeugen aus **gehärtetem Stahl** oder **Hartmetall**. Außerdem zur Bearbeitung von **Glas, Keramik** usw. Mit **wenig Druck** feilen, insbesondere an Kanten. Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.
Feinkörnung

Lieferumfang:

In Kunststoffbox.

5-teilig, je 1 Feile der Formen 1; 3; 4; 5; 6.

Sonderzubehör:

Ein **Schnellspannheft** zu diesen Feilen finden Sie unter Nr. 519700.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	140 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Anzahl Einzelfeilen	5

Verpackung	Kunststoffbox
Produktart	Nadelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		

Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2
Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D91 (fein) Typ 1	529210 1
Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D91 (fein) Typ 3	529210 3
Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D91 (fein) Typ 6	529210 6
Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D91 (fein) Typ 4	529210 4
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D91 (fein) Typ 5	529210 5