



VALTITAN Präzisions-Nadelfeilen Satz 6-teilig, Gesamtlänge mm / Schweizer Hieb: 180/2



Bestelldaten

Bestellnummer	527660 180/2
GTIN	613548045794
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Nadelfeile mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Oberflächenhärte **1200 HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feilen mit Feilspänen, sodass das Reinigen mühelos durch leichtes Ausklopfen (auf Holz) möglich ist.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Lieferumfang:

In Kunststofftasche. Je 1 Feile Form flachstumpf, halbrund, rund, vierkant, dreikant und Barett.

Technische Beschreibung

Schweizer Hieb	2
Gesamtlänge	180 mm
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet

Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2