



Präzisions-Riffelfeile fein Länge 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 974



Bestelldaten

Bestellnummer	528050 974
GTIN	613548079201
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge der **Schweizer Präzisions-Riffelfeilen** sind aus Spezialstahl geschmiedet, geschliffen und werden durch Präzisionsmaschinen mit äußerst exaktem Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe mit einer Härte von **65 – 66 HRC** geliefert. Der bis zur äußersten Spitze sauber ausgehauene Hieb beweist die Güte dieser Riffelfeilen. Höchste Formgenauigkeit, enorme Feilleistung bei extrem langer Standzeit zeichnen diese Präzisions-Riffelfeilen aus.

Verwendung:

Für exakte und feinfühlige Arbeiten auch bei sehr harten Werkstoffen, z. B. im Formen- und Werkzeugbau.

Technische Beschreibung

Querschnitt	3,8×1,8 mm
Feinheitsgrad	fein
Schweizer Hieb	2
entspricht Deutschem Hieb	2
Hiebzahl	38 cm
Gesamtlänge	150 mm
Produktnamensattribut	SH 2 / DH 2
Produktart	Präzisions-Riffelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		