



## Präzisions-Riffelfeile mittel Länge 180 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 711



### Bestelldaten

Bestellnummer	528300 711
GTIN	613548076590
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Rohlinge der **Schweizer Präzisions-Riffelfeilen** sind aus Spezialstahl geschmiedet, geschliffen und werden durch Präzisionsmaschinen mit äußerst exaktem Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe mit einer Härte von **65 – 66 HRC** geliefert. Der bis zur äußersten Spitze sauber ausgehauene Hieb beweist die Güte dieser Riffelfeilen. Höchste Formgenauigkeit, enorme Feilleistung bei extrem langer Standzeit zeichnen diese Präzisions-Riffelfeilen aus.

#### Verwendung:

Für exakte und feinfühlige Arbeiten auch bei sehr harten Werkstoffen, z. B. im Formen- und Werkzeugbau.

### Technische Beschreibung

Querschnitt	8,3×2,4 mm
Feinheitsgrad	mittel
Schweizer Hieb	2
entspricht Deutschem Hieb	2
Hiebzahl	25 cm
Gesamtlänge	180 mm
Produktnameattribut	SH 2 / DH 2
Produktart	Präzisions-Riffelfeile

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		