



Steckschlüssel-Satz vollisoliert, Anzahl Schlüssel: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	622510 5
GTIN	4010995228200
Artikelklasse	63K

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. **Verwendung:** Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Lange Ausführung; tiefer 6-kant-Schlüsselkopf für überstehende Bolzen.

Norm:

DIN 3125

Werkstoff:

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, vollisoliert.

Inhalt:

je 1 St. Nr. 622500: Gr. 7; 8; 9; 10; 13

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	5
Herstellerbezeichnung	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Produktart

Steckschlüssel

Zubehör

Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 9 mm	622500 9
---	----------

Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	622500 13
--	-----------

Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 7 mm	622500 7
---	----------

Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 8 mm	622500 8
---	----------

Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	622500 10
--	-----------