



## Steckschlüssel-Satz vollisoliert, Anzahl Schlüssel: 11



### Bestelldaten

Bestellnummer	622510 11
GTIN	4010995228217
Artikelklasse	63K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. **Verwendung:** Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Lange Ausführung; tiefer 6-kant-Schlüsselkopf für überstehende Bolzen.

#### Norm:

**DIN 3125**

#### Werkstoff:

**Ergonomischer Mehrkomponentengriff** mit Abrollschutz, **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, vollisoliert.

#### Inhalt:

je 1 St. Nr. 622500: Gr. 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	11
Herstellerbezeichnung	SoftFinish® electric

Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	622500 11
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	622500 13
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 8 mm	622500 8
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 5,5 mm	622500 5,5
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 7 mm	622500 7
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	622500 17
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 6 mm	622500 6
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 9 mm	622500 9
Steckschlüssel mit Heftvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	622500 10