

HOLEX**IMPACT-Steckschlüsseinsatz, 3/8 Zoll, für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil:
E12****Bestelldaten**

Bestellnummer	650500 E12
GTIN	4045197214799
Artikelklasse	62D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

Profilmaß A	11,7 mm
Torx®-Profil	E12
Länge	32 mm
Ø abtriebsseitig	15 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18
Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher,10-teilig Typ 1	650790 1