



Verstellbarer Stirnlochschlüssel gekröpft, Zapfen-Nenn-Ø: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	628610 5
GTIN	4020772050931
Artikelklasse	63Q

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Technische Beschreibung

Zapfenentfernung verstellbar a	14 - 90 mm
Zapfen-Nenn-Ø	5 mm
Typ	758
Herstellerbezeichnung	758CC
Länge L	205 mm
gekröpft	ja
gerade	nein
weitenverstellbar	ja
Produktart	Stirnlochschlüssel

