

**HOLEX****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650135 19
GTIN	4045197336309
Artikelklasse	62D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	19 mm
Länge	30 mm
Ø abtriebsseitig	27,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

**Zubehör**

Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher, 10-teilig Typ 2	650790 2
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 22 mm	650800 22