



## IMPACT-Kardangeln, 3/8 Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 650600        |
| GTIN          | 4045197214805 |
| Artikelklasse | 62D           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

Außenvierkante nach DIN 3121 F 10 mit durchgehendem Stiftloch. Innenvierkante nach DIN 3121 G 10 mit Bohrung und Ringnut.

Außenvierkante nach DIN 3121 E 10 mit Federstift, Innenvierkante nach DIN 3121 G 10 mit Bohrung und Ringnut.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ganze Länge                       | 50 mm      |
| Antriebs-Vierkant                 | 3/8 Zoll   |
| für den Maschineneinsatz geeignet | ja         |
| Produktart                        | Kardangeln |

---

**Zubehör**

|   |               |
|---|---------------|
| Verbindungstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X18 mm                          | 650900 2,5X18 |
| Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 22 mm  | 650800 22     |
| Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher,10-teilig Typ 2 | 650790 2      |