



Steckschlüssel mit Quergriff VDE-isoliert, Schlüsselweite: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	622770 10
GTIN	4010995279332
Artikelklasse	63K

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. Schlagfester Quergriff aus Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit aufgespritzter Schutzisolation.

Isoliert bis 1000 V, gefertigt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technische Beschreibung

ganze Länge	262 mm
Schlüsselweite	10 mm
Klingenlänge	230 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel