



## Stirnlochschlüssel gekröpft



### Bestelldaten

Bestellnummer	628900
GTIN	4020772044664
Artikelklasse	63Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spezialstahl verzinkt, Zapfen angeschweißt. Zapfenabstand 35 mm, Zapfen-Ø 5 mm.  
Höhe der Kröpfung 50 mm.

#### Verwendung:

Für Flanshmuttern DIN 44716 von Winkelschleifern.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Typ	3116CD
Herstellerbezeichnung	DIN 3116
Zapfen-Ø	5 mm
Zapfenabstand	35 mm
Werkstoff	Spezialstahl verzinkt
Kröpfungshöhe	50 mm
Norm	DIN 3116 Form C
gekröpft	ja
gerade	nein
Produktart	Stirnlochschlüssel

