

**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650200 10
GTIN	4045197335531
Artikelklasse	62D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	10 mm
Ø abtriebsseitig	16 mm
Länge	65 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

**Zubehör**

Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher,10-teilig Typ 1	650790 1