

**Gelenk-Stirnlochschlüssel gerade, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 40/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628800 40/4
GTIN	4020772041045
Artikelklasse	63Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.

Mit festen Zapfen.

**Verwendung:**

Für Zweilochmuttern.

**Hinweis:**

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

**Technische Beschreibung**

größter-Ø	40 mm
Zapfen-Nenn-Ø	4 mm
ganze Länge	150 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	18 - 40 mm
Typ	764C
Herstellerbezeichnung	764
Produktart	Stirnlochschlüssel