

HOLEX**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll lang, mit gefedertem Magnet, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 650210 15 |
| GTIN | 4045197382153 |
| Artikelklasse | 62D |

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ø abtriebsseitig | 22 mm |
| Schlüsselweite | 15 mm |
| Länge | 55 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| für den Maschineneinsatz geeignet | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll ØxLänge 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |
| Auszieher für Sicherungsklemmen | 650785 |
| Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher, 10-teilig Typ 2 | 650790 2 |
| Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 22 mm | 650800 22 |