



Universal-Ratsche (ohne Einsatz), Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	629400 1
GTIN	2050001013835
Artikelklasse	66C

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar durch Hebel am Knarrenkopf auf Rechtsgang, Linksgang oder Sperrschaltung. Alle Antriebsteile gehärtet. Arm aus Präzisions-Stahlrohr. Die auswechselbaren Vierkant-Einsätze werden vom aufgeschraubten Gehäusedeckel sicher festgehalten.

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche brüniert, Griff blank.

Technische Beschreibung

Knarrenkopf Breite	36,7 mm
Knarrenkopf Höhe	15,9 mm
zulässiges Drehmoment	130 Nm
ganze Länge	195 mm
Herstellerbezeichnung	R1-HA175
Produktart	Ratsche