

**Verstellbarer Stirnlochschlüssel gerade, Zapfen-Nenn-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628600 10
GTIN	4020772040901
Artikelklasse	63Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

**Verwendung:**

Für Zweilochmuttern.

**Hinweis:**

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

**Technische Beschreibung**

Zapfenentfernung verstellbar a	22 - 125 mm
Zapfen-Nenn-Ø	10 mm
Typ	758
Herstellerbezeichnung	758
Länge L	260 mm
gekröpft	nein
gerade	ja
weitenverstellbar	ja
Produktart	Stirnlochschlüssel

