



## Verstellbarer Hakenschlüssel, für Drehmomentschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 45-90mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	628520 45-90
GTIN	4020772051532
Artikelklasse	63Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hakenschlüssel mit Nase. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Vierkantaufnahme 1/2 Zoll bzw. 3/4 Zoll (Gr. 95 – 165) zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel (ab Nr. 655500).

#### Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager#Nutmuttern DIN 981.

### Technische Beschreibung

effektive Länge A	150 mm
für Muttern-Außen-Ø	45 - 90 mm
ganze Länge	192 mm
Typ	771Md
Herstellerbezeichnung	771Md
Produktart	Hakenschlüssel