



IMPACT-Steckschlüsseinsatz, 3/8 Zoll, für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil: E8



Bestelldaten

Bestellnummer	650500 E8
GTIN	4045197214775
Artikelklasse	62D

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

Profilmaß A	7,52 mm
Ø abtriebsseitig	10,5 mm
Länge	32 mm
Torx®-Profil	E8
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher, 10-teilig Typ 1	650790 1
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Verbindungstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18