



Verstellbarer Hakenschlüssel, für Drehmomentschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 95-165mm



Bestelldaten

Bestellnummer	628520 95-165
GTIN	4020772051556
Artikelklasse	63Q

Beschreibung

Ausführung:

Hakenschlüssel mit Nase. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Vierkantaufnahme 1/2 Zoll bzw. 3/4 Zoll (Gr. 95 – 165) zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel (ab Nr. 655500).

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager#Nutmuttern DIN 981.

Technische Beschreibung

effektive Länge A	220 mm
für Muttern-Außen-Ø	95 - 165 mm
ganze Länge	298 mm
Typ	771Md
Herstellerbezeichnung	771Md
Produktart	Hakenschlüssel