



## Verstellbarer Stirnlochschlüssel gekröpft, Zapfen-Nenn-Ø: 3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	628610 3
GTIN	4020772050917
Artikelklasse	63Q

### Beschreibung

**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

**Verwendung:**

Für Zweilochmuttern.

**Hinweis:**

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

### Technische Beschreibung

Zapfen-Nenn-Ø	3 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	11 - 60 mm
Typ	758
Herstellerbezeichnung	758CC
Länge L	153 mm
gekröpft	ja
gerade	nein
weitenverstellbar	ja
Produktart	Stirnlochschlüssel

