



Universal-Ratsche (ohne Einsatz), Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	629400 4
GTIN	2050001013866
Artikelklasse	66C

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar durch Hebel am Knarrenkopf auf Rechtsgang, Linksgang oder Sperrschaltung. Alle Antriebsteile gehärtet. Arm aus Präzisions-Stahlrohr. Die auswechselbaren Vierkant-Einsätze werden vom aufgeschraubten Gehäusedeckel sicher festgehalten.

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche brüniert, Griff blank.

Technische Beschreibung

Knarrenkopf Höhe	32 mm
ganze Länge	415 mm
Knarrenkopf Breite	70 mm
zulässiges Drehmoment	500 Nm
Herstellerbezeichnung	R4-HA380
Produktart	Ratsche