

**Verstellbarer Stirnlochschlüssel gerade, Zapfen-Nenn-Ø: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628600 1,5
GTIN	4020772040475
Artikelklasse	63Q

Beschreibung**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Technische Beschreibung

Zapfen-Nenn-Ø	1,5 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	7 - 40 mm
Typ	758
Herstellerbezeichnung	758
Länge L	115 mm
gekröpft	nein
gerade	ja
weitenverstellbar	ja
Produktart	Stirnlochschlüssel

