



Verstellbarer Stirnlochschlüssel gekröpft, Zapfen-Nenn-Ø: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	628610 4
GTIN	4020772050924
Artikelklasse	63Q

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Technische Beschreibung

Zapfen-Nenn-Ø	4 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	11 - 60 mm
Typ	758
Herstellerbezeichnung	758CC
Länge L	153 mm
gekröpft	ja
gerade	nein
weitenverstellbar	ja
Produktart	Stirnlochschlüssel

