

Garant
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 13X15 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	610700 13X15
GTIN	4045197158925
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 190 mm

maximale Maulbreite b1: 33 mm

maximale Maulbreite b2: 35 mm

maximale Maulhöhe h: 6 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	35 mm
Schlüsselweite ₂	15 mm
maximale Maulhöhe h	6 mm
Schlüsselweite ₁	13 mm
maximale Maulbreite b1	33 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	190 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel