



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 5,5X7 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 120 mm

maximale Maulbreite b1: 15 mm

maximale Maulbreite b2: 17 mm

maximale Maulhöhe h: 4 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	17 mm
Schlüsselweite ₁	5,5 mm
maximale Maulbreite b1	15 mm
maximale Maulhöhe h	4 mm
Schlüsselweite ₂	7 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	120 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein