



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 22X24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610100 22X24
GTIN	4018754017980
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 610600

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	49 mm
maximale Maulhöhe h	8 mm
maximale Maulbreite b2	53 mm
Schlüsselweite ₂	24 mm
Schlüsselweite ₁	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	250 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel