



Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E5



Bestelldaten

Bestellnummer	631500 E5
GTIN	4018754000944
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	23 mm
Profilmaß A	4,7 mm
Ø abtriebsseitig	6,7 mm
Torx®-Profil	E5
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

