

**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 5,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631415 5,5 |
| GTIN | 4045197492968 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 631417).

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Länge | 50 mm |
| Ø abtriebsseitig | 8,7 mm |
| Schlüsselweite | 5,5 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Norm | DIN 3124 |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |

| | |
|---------------------|------------------------|
| mit AS-Drive-Profil | nein |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |