



Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	610120 12
GTIN	4018754019793
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	5/8 Zoll
maximale Maulbreite b ₂	40 mm
maximale Maulhöhe h	5,8 mm
maximale Maulbreite b ₁	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
Schlüsselweite ₂	11/16 Zoll
Schlüssellänge L	205 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel