

**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631400 6
GTIN	4018754000203
Artikelklasse	63A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Werkstoff:**

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	50 mm
Schlüsselweite	6 mm
Ø abtriebsseitig	9,2 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl

Oberfläche	über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz