



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 36X41 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610100 36X41
GTIN	4018754018123
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 610600

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	11 mm
Schlüsselweite ₂	41 mm
Schlüsselweite ₁	36 mm
maximale Maulbreite b ₂	88 mm
maximale Maulbreite b ₁	80 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	375 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel