

**Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E7****Bestelldaten**

Bestellnummer	631500 E7
GTIN	4018754000968
Artikelklasse	63A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Werkstoff:**

HPQ®-Hochleistungsstahl; abplatzsicher über Nickel verchromt.

**Technische Beschreibung**

Torx®-Profil	E7
Länge	23 mm
Profilmaß A	6,2 mm
Ø abtriebsseitig	9,6 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

