

**Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 8X9 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610700 8X9
GTIN	4045197158857
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 140 mm

maximale Maulbreite b1: 20 mm

maximale Maulbreite b2: 22 mm

maximale Maulhöhe h: 4 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	4 mm
maximale Maulbreite b1	20 mm
maximale Maulbreite b2	22 mm
Schlüsselweite ₂	9 mm
Schlüsselweite ₁	8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	140 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein