



## Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 14X17 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	610700 14X17
GTIN	4045197158956
Artikelklasse	61A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 205 mm

maximale Maulbreite b1: 33 mm

maximale Maulbreite b2: 39 mm

maximale Maulhöhe h: 6 mm

### Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	6 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	17 mm
maximale Maulbreite b1	33 mm
maximale Maulbreite b2	39 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	14 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	205 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein