

**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631415 7
GTIN	4045197492982
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 6-kant Steckschlüsseinsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 631417).

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	10,8 mm
Länge	50 mm
Schlüsselweite	7 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz