

**Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll, Klingenbreite: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631615 4
GTIN	4045197559593
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Ø antriebseitig: 11 mm

Länge: 25 mm

Klingenstärke: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	11 mm
Klingenbreite	4 mm
Klingenstärke	0,8 mm
Länge	25 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

